

**CRIMPFIX L PZ3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

**通用订货数据**

版本	Automatic stripper and crimper
订货号	<a href="#">1243790000</a>
类型	CRIMPFIX L PZ3
GTIN (EAN)	4050118031966
数量	1 items

## CRIMPFIX L PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	330 mm	深度 (英寸)	12.9921 inch
高度	460 mm	高度 (英寸)	18.1102 inch
宽度	390 mm	宽度 (英寸)	15.3543 inch
净重	34000 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## 剥线/压接机器

剥线范围	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)	驱动	电控气动
脉冲时间	约 1 s	管状端头 最大横截面	2.5 mm <sup>2</sup>
管状端头 最小横截面	0.5 mm <sup>2</sup>	压接长度	8 mm
耗材	松散电缆端头	管状端头长度	14 mm
压缩空气连接	5 - 5.5 bar	电气联接	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

## 分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		