

## FTA-C300-32DO-FUSE-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



用于 Honeywell C300 IOTA 的数字输入/输出直接接口FTA  
用于联接 Honeywell C300 IOTAS 的无源接口 (FTA)

- 清晰标识：FTA 和 IOTA 上相同的联接器和位置
- 指示灯 (LED) 显示开关位置
- 每个通道都有熔断器保护装置 (可选)
- 螺钉或弹片联接

## 通用订货数据

订货号	1246910000
类型	<a href="#">FTA-C300-32DO-FUSE-S</a>
GTIN (EAN)	4050118035124
数量	1 items

## FTA-C300-32DO-FUSE-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS	一致
UL File Number Search	<a href="#">UL 网站</a>
UR 证书号	E141197

## 尺寸和重量

深	95 mm	深度 (英寸)	3.7401 inch
高度	133 mm	高度 (英寸)	5.2362 inch
宽度	217 mm	宽度 (英寸)	8.5433 inch
净重	701.95 g		

## 温度

存储温度	-40...60 °C	工作温度	-25...50 °C
------	-------------	------	-------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e

## 额定数据 UL

额定电流 IN	1 A	最小 UL 工作温度	0 °C
最大 UL 工作温度	25 °C	额定电压 UN	24 V DC
额定电压 (直流) UN (电源)	24 V	额定电流 (电源)	5 A
保险丝额定电流 (电源)	5 A	保险丝额定电流 (通道)	0.5 A

## 通用参数

每个通道的LED状态显示	不	测试点类型	否
通过通道保险	500 mA	供电电压LED状态	黄色
电源熔丝	5 A		

## 联接参数

现场侧连接	LL2N 5.08 mm	控制侧的接口	SLDV-THR 5.08
-------	--------------	--------	---------------

## 测量数据

工作电压	24 DC ±10 %	每个通道的最大电流	1 A
------	-------------	-----------	-----

## 绝缘参数 (EN50178)

额定电压	<50 V AC	过压等级	III
污染等级	2	脉冲电压测试	0.8 kV
隔离测试交流电压	0.35 kV		

## FTA-C300-32DO-FUSE-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 现场接线

最大压接面积	6 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.13 mm <sup>2</sup>
--------	-------------------	--------	----------------------

## 供电

最小压接面积	0.13 mm <sup>2</sup>	最大压接面积	6 mm <sup>2</sup>
--------	----------------------	--------	-------------------

## 分类

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**FTA-C300-32DO-FUSE-S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

