



SMSE WSH 135/60 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	附件, 汇流排
订货号	1246990000
类型	SMSE WSH 135/60 MT
GTIN (EAN)	4050118079319
数量	10 items

SMSE WSH 135/60 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	123.5 mm	高度 (英寸)	4.8622 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	28.7 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

防爆版	不
-----	---

材料参数

表面处理	电解抛光	颜色编码	灰色
------	------	------	----

系统特征值

类型	电源
----	----

通用的

表面处理	电解抛光
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		