

## WAH 185/300 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 产品图片



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

### 通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 盖板, 黑色, 54 mm
订货号	<a href="#">1248980000</a>
类型	WAH 185/300 SW
GTIN (EAN)	4050118039511
数量	10 items

## WAH 185/300 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	43.9 mm	深度 (英寸)	1.7283 inch
高度	139 mm	高度 (英寸)	5.4724 inch
宽度	54 mm	宽度 (英寸)	2.126 inch
净重	32.4 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

安装指导	直接安装
------	------

## 材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	黑色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		