WAH 185/300 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全 性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭 受电击。

通用订货数据

	,		
版本	插销型螺钉端子, 盖板, 黑色, 54 mm		
订货号	<u>1248980000</u>		
类型	WAH 185/300 SW		
GTIN (EAN)	4050118039511		
数量	10 items		

WAH 185/300 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
深 - 	43.9 mm	深度 (英寸)	1.7283 inch	
高度	139 mm	高度 (英寸)	5.4724 inch	
宽度 2.5	54 mm	宽度 (英寸)	2.126 inch	
净重	32.4 g			
温度			,	
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
_{け岡畑及} 最小持续工作温度	-50 °C		100 °C	
权小付终工TF/皿及	-50 C	取入行绕工作血反	100 C	
不保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC				
TLACIT SVIIC		及大注初版 (SVIIC)		
其它技术参数				
安装指导	直接安装			
 材料参数				
	<u>'</u>		"	
基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	黑色	
型燃等级符合 UL 94	V-2		m L	
通用的				
安装指导	直接安装			
分类				
TIM 6 O	FC002040	CTIM 7.0	FC003040	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002848 EC002848	
TIM 8.0	EC002848 EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
CLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-90	ECLA33 14.0	27-20-03-80	
_CLA33 10.0	27-20-03-30			

目录日期/图纸 2