

DP WGK 10 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



采用集成、可扩展和定制：是各种应用领域的最佳补充。
采用通用系统附件，接口易于转换，满足相关应用的具体需要。

通用订货数据

| | |
|------------|-------------------------------|
| 版本 | OMNIMATE 电源 - WGK 系列, 直通型接线端子 |
| 订货号 | 1250570000 |
| 类型 | DP WGK 10 BK BX |
| GTIN (EAN) | 4050118041651 |
| 数量 | 50 items |
| 产品数据 | UL: |

DP WGK 10 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 高度 | 31 mm | 高度 (英寸) | 1.2205 inch |
| 宽度 | 5.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.2165 inch |
| 长度 | 24.5 mm | 长度 (英寸) | 0.9646 inch |
| 净重 | 1.58 g | | |

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统规格

产品系列 OMNIMATE 电源 - WGK 系列

材料数据

| | | | |
|--------------|------------|----------------------|--------|
| 绝缘材料 | Wemid (PA) | 颜色编码 | 黑色 |
| 比色表 (相似) | RAL 9011 | Moisture Level (MSL) | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 触点材料 | 铜合金 |
| 最低存放温度 | -40 °C | 最高存放温度 | 70 °C |
| 最低操作温度 | -50 °C | 最高操作温度 | 120 |
| 最小安装温度 | -25 °C | 最大安装温度范围 | 120 °C |

适用导线

参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。塑料套环的外径不应大于节距 (P)

包装

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| VPE 长度 | 208.00 mm | VPE 宽度 | 138.00 mm |
| VPE 高度 | 32.00 mm | | |

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试 IEC 60664-1

重要注意事项

备注 • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |