

DP WGK 25 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



采用集成、可扩展和定制：是各种应用领域的最佳补充。
 采用通用系统附件，接口易于转换，满足相关应用的具体需要。

通用订货数据

版本	OMNIMATE 电源 - WGK 系列, 直通型接线端子
订货号	1250590000
类型	DP WGK 25 BK BX
GTIN (EAN)	4050118041637
数量	50 items
产品数据	UL:

DP WGK 25 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	48.5 mm	高度 (英寸)	1.9094 inch
宽度	10.9 mm	宽度 (英寸)	0.4291 inch
长度	38.5 mm	长度 (英寸)	1.5157 inch
净重	6.82 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统规格

产品系列 OMNIMATE 电源 - WGK 系列

材料数据

绝缘材料	Wemid (PA)	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
最低存放温度	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	120
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	120 °C

适用导线

参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。塑料套环的外径不应大于节距 (P)

包装

VPE 长度	261.00 mm	VPE 宽度	230.00 mm
VPE 高度	58.00 mm		

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试 IEC 60664-1

重要注意事项

备注 • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		