

**DP WGK 95 BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



采用集成、可扩展和定制：是各种应用领域的最佳补充。  
 采用通用系统附件，接口易于转换，满足相关应用的具体需要。

通用订货数据

版本	OMNIMATE 电源 - WGK 系列, 直通型接线端子
订货号	<a href="#">1250620000</a>
类型	DP WGK 95 BK BX
GTIN (EAN)	4050118041811
数量	10 items
产品数据	UL:

## DP WGK 95 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

高度	74 mm	高度 (英寸)	2.9134 inch
宽度	15 mm	宽度 (英寸)	0.5906 inch
长度	50 mm	长度 (英寸)	1.9685 inch
净重	13.25 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 系统规格

产品系列 OMNIMATE 电源 - WGK 系列

## 材料数据

绝缘材料	Wemid (PA)	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
最低存放温度	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	120
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	120 °C

## 适用导线

参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。塑料套环的外径不应大于节距 (P)

## 包装

VPE 长度	181.00 mm	VPE 宽度	119.00 mm
VPE 高度	71.00 mm		

## 额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试 IEC 60664-1

## 重要注意事项

备注 • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## 分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		