

**DP VWGK 6 BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

采用集成、可扩展和定制：是各种应用领域的最佳补充。  
采用通用系统附件，接口易于转换，满足相关应用的具体需要。

**通用订货数据**

版本	OMNIMATE 电源 - WGK 系列, 直通型接线端子
订货号	<a href="#">1250630000</a>
类型	DP VWGK 6 BK BX
GTIN (EAN)	4050118041712
数量	50 items
产品数据	UL:

**DP VWGK 6 BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

高度	31.5 mm	高度 (英寸)	1.2402 inch
宽度	4 mm	宽度 (英寸)	0.1575 inch
长度	15.5 mm	长度 (英寸)	0.6102 inch
净重	1.12 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**系统规格**

产品系列	OMNIMATE 电源 - WGK 系列
------	----------------------

**材料数据**

绝缘材料	Wemid (PA)	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
最低存放温度.	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	120 °C
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	120 °C

**适用导线**

参考文本	根据产品和额定电压选择管状端头的长度。塑料套环的外径不应大于节距 (P)
------	--------------------------------------

**包装**

VPE 长度	131.00 mm	VPE 宽度	87.00 mm
VPE 高度	23.00 mm		

**额定数据符合 IEC 标准**

依据标准进行测试	IEC 60664-1
----------	-------------

**重要注意事项**

备注	• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months
----	--

**分类**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		