

DP VWGK 4 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

采用集成、可扩展和定制：是各种应用领域的最佳补充。
采用通用系统附件，接口易于转换，满足相关应用的具体
需要。

通用订货数据

版本	OMNIMATE 电源 - WGK 系列, 直通型接线端子
订货号	1251030000
类型	DP VWGK 4 BK BX
GTIN (EAN)	4050118042597
数量	50 items
产品数据	UL:

DP VWGK 4 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	20.5 mm	高度 (英寸)	0.8071 inch
宽度	4 mm	宽度 (英寸)	0.1575 inch
长度	11.4 mm	长度 (英寸)	0.4488 inch
净重	0.55 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

系统规格

产品系列	OMNIMATE 电源 - WGK 系列
------	----------------------

材料数据

绝缘材料	Wemid (PA)	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	触点材料	铜合金
最低存放温度.	-40 °C	最高存放温度	70 °C
最低操作温度	-50 °C	最高操作温度	120 °C
最小安装温度	-25 °C	最大安装温度范围	120 °C

适用导线

参考文本	根据产品和额定电压选择管状端头的长度。塑料套环的外径不应大于节距 (P)
------	--------------------------------------

包装

VPE 长度	103.00 mm	VPE 宽度	91.00 mm
VPE 高度	14.00 mm		

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1
----------	-------------

重要注意事项

备注	• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months
----	--

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		