



导线槽切割器，适用于在切割导线槽和盖板内进行人工作业，最大宽度为 125 mm，壁厚为 2.5 mm。仅适用于未经填料加固的塑料。

- 无毛刺切割，没有边角料
- 长度挡块 (1,000 mm) 带导向装置，可精确切割长度
- 用于在工作台或类似工位安装的台式机
- 经过硬化处理的刀刃由特种钢材制成。

通用订货数据

版本	Spare cutting blade
订货号	1251270000
类型	ERME VKSW
GTIN (EAN)	4050118042436
数量	1 items

技术数据www.weidmueller.com**尺寸和重量**

深	3.4 mm	深度 (英寸)	0.1339 inch
高度	71 mm	高度 (英寸)	2.7953 inch
宽度	207 mm	宽度 (英寸)	8.1496 inch
长度	207 mm	长度 (英寸)	8.1496 inch
净重	263 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

PW6 技术数据

物品描述	用于 VKSW 线槽切割刀的 备用刀片
------	------------------------

分类

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		