



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





预装 IE-导线, 跳线 CabinetLine, Cat.6, LSZH, 绿色

通用订货数据

版本	预制电缆, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m:
	Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
	LSZH, 20 m
订货号	<u>1251590200</u>
类型	IE-C6FP8LG0200M40M40-G
GTIN (EAN)	4050118043297
数量	1 items

IE-C6FP8LG0200M40M40-G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批	,		
MAMID 认证	cc-Línk (E	C UL US	
ROHS	一致	LIGILD	
UL File Number Search	UL 网站		
证书号 (cULus)	E316369		
尺寸和重量			
长度	20 m	长度 (英寸)	787.4016 inch
净重	692 g		
温度			,
存储温度	-20 °C60 °C	工作温度	-20 °C60 °C
安装温度	0 °C50 °C		-20 C00 C
环保产品合规			
D 110 A 15115	A 40 T (0) 4		
RoHS 合规状态 REACH SVHC	合规,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度关	注物质 (SVHC)	
	下足足 0.1 Wt/0 [1]周及入	12 19 19 (OVI 10)	
通用标准			
连接器标准	IEC 60603-7-51	专用通信电缆设备	ANSI / TIA / EIA-568- B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
证书号 (cULus)	E316369	_	211001701.2007
标准			
连接器标准	IEC 60603-7-51		
电气特性			
50 ℃ 下载流量	1 A	PoE / PoE+	符合 IEEE 802.3at
右插头			
插头,右	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽		
左插头			
插头,左	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽		
插头			
插头,右	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽	插头,左	RJ45, IP20, 针式端头, 笔 直, 插头, 塑料, 带屏蔽
	<u> </u>		

目录日期/图纸 2



IE-C6FP8LG0200M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

电缆电气属性			
传输速率	10 Gbit/s	目录册	<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
工作电压	50 V DC	耦合衰减最大 1000 MHz	80 dB
隔离等级符合 EN 50174-2	d	1 kHz 的电容	46 nF/km
10 MHz 时的耦合电阻	5.00 mΩ	测试电压: 线与线之间屏蔽	2.5 kV / DC, 2 sec
电阻差别	5 %	延迟偏差	2.5 ns/100m
工作电压 (UL 额定)	30 V AC / 42.4 V DC	特性阻抗	100 ± 15 Ω 在 1-100 MHz
电缆的机械和材料属性			
颜色编码			无卤, 符合IEC 60754-2标
			准
最小弯曲半径,单次	4 x 电缆直径	阻燃性	符合 IEC 60332-2-2, in accordance with IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
电缆结构			
			<u></u> .
绞合线	7	护套颜色	绿色
截面积 	4*2*AWG 27/7 - 4*2*0.1 mm²	屏蔽 	S/FTP
接线数量	8	绝缘横截面	1.04 mm
绝缘	PE	最大护套直径	5.9 mm
最小护套直径	5.5 mm	护套材料	LSZH
屏蔽导线	铝膜	芯线排列	双绞线
全屏蔽	屏蔽编织铜导线	屏蔽编织覆盖	60 %
颜色序列或导线-导线对	白 - 蓝, 白 - 橙, 白 - 绿, 白 - 棕		
分类			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

目录日期/图纸 3

数据信息页

IE-C6FP8LG0200M40M40-G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

布线 尺寸图





IE-C6FP8LG0200M40M40-G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格,每个标记号都容易拆分,安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段,每个标记号都容易拆分,安装简便。
- 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
- 可以与标记套和标签一起使用。
- 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型	TM-I 12 MC NE WS	版本
订货号	<u>1718411044</u>	TM-I, 插入式标记号, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190348977	
数量	320 ST	
类型	TM-I 18 MC NE WS	版本
订货号	<u>1718431044</u>	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色
订货号 GTIN (EAN)	1718431044 4008190349011	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色