KLBUE 4-13.5 FM4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片





魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触,由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

版本	固定夹, 屏蔽联接的压线框
订货号	<u>1252520000</u>
类型	KLBUE 4-13.5 FM4
GTIN (EAN)	4032248112548
数量	10 items

KLBUE 4-13.5 FM4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
\v_	0.4.5	72 ft (##t.)	4.0400	
深	31.5 mm	深度 (英寸)	1.2402 inch	
高度	50.5 mm	高度 (英寸)	1.9882 inch	
宽度	20.5 mm	宽度 (英寸)	0.8071 inch	
净重 ————————————————————————————————————	21.94 g			
温度				
存储温度	-25 °C55 °C	 环境温度	-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-60 °C		130 °C	
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC				
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.107 kg CO2 eq.		
—————————————————————————————————————	·	-		
安装指导	TS 35	防爆版	不	
安装方式	直接卡在导轨上	17.3 7.95 (1975	'	
可压接导线 (额定联接)				
剥线长度	22 mm	工	弹片连接	
联接点数量	1		13.5 mm	
最小电缆直径	4 mm		13.5 mm ²	
接线截面积,多股线,最小	4 mm ²			
材料参数				
颜色编码	银色	阻燃等级符合 UL 94	None	
系统特征值	ж.		.16.16	
小沙山 Ⅲ 匝				
必须的端板	无	安装导轨已装备	TS 35	
通用的				
安装指导	TS 35	安装导轨已装备	TS 35	
额定数据				
似化蚁劢				
额定横截面	10 mm²			
分类				
ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020	
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020	
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50	
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50	

数据信息页

KLBUE 4-13.5 FM4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		