

KLBUE 4-13.5 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

版本	固定夹, 屏蔽联接的压线框
订货号	<a href="#">1252520000</a>
类型	KLBUE 4-13.5 FM4
GTIN (EAN)	4032248112548
数量	10 items

## KLBUE 4-13.5 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	31.5 mm	深度 (英寸)	1.2402 inch
高度	50.5 mm	高度 (英寸)	1.9882 inch
宽度	20.5 mm	宽度 (英寸)	0.8071 inch
净重	21.94 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.107 kg CO2 eq.	

## 其它技术参数

安装指导	TS 35	防爆版	不
安装方式	直接卡在导轨上		

## 可压接导线 (额定联接)

剥线长度	22 mm	联接类型	弹片连接
联接点数量	1	最大电缆直径	13.5 mm
最小电缆直径	4 mm	接线截面积, 多股线, 最大	13.5 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最小	4 mm <sup>2</sup>		

## 材料参数

颜色编码	银色	阻燃等级符合 UL 94	None
------	----	--------------	------

## 系统特征值

必须的端板	无	安装导轨已装备	TS 35
-------	---	---------	-------

## 通用的

安装指导	TS 35	安装导轨已装备	TS 35
------	-------	---------	-------

## 额定数据

额定横截面	10 mm <sup>2</sup>		
-------	--------------------	--	--

## 分类

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		