

**KLBUE 15-32 CPF16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

**通用订货数据**

版本	固定夹, 屏蔽联接的压线框
订货号	<a href="#">1252540000</a>
类型	KLBUE 15-32 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104424
数量	10 items

## KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	64 mm	深度 (英寸)	2.5197 inch
高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	34.5 mm	宽度 (英寸)	1.3583 inch
安装宽度	33.5 mm	净重	91.4 g

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.226 kg CO2 eq.	

## 其它技术参数

安装指导	C轨, 16mm开口	防爆版	不
安装方式	螺钉		

## 可压接导线 (额定联接)

剥线长度	32 mm	联接类型	弹片连接
联接点数量	1	最大电缆直径	32 mm
最小电缆直径	15 mm	接线截面积, 多股线, 最大	32 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最小	15 mm <sup>2</sup>		

## 材料参数

颜色编码	灰色	阻燃等级符合 UL 94	None
------	----	--------------	------

## 系统特征值

必须的端板	无	安装导轨已装备	TS 27
-------	---	---------	-------

## 通用的

安装指导	C轨, 16mm开口	安装导轨已装备	TS 27
------	------------	---------	-------

## 额定数据

额定横截面	32 mm <sup>2</sup>
-------	--------------------

## 分类

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		