

KLBU 10-20 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒多样化的 KLÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

版本	固定夹, 屏蔽联接的压线框, 钢
订货号	1252550000
类型	KLUE 10-20 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104431
数量	10 items

KLBUE 10-20 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	39.5 mm	深度 (英寸)	1.5551 inch
高度	26 mm	高度 (英寸)	1.0236 inch
宽度	25 mm	宽度 (英寸)	0.9842 inch
安装宽度	24 mm	净重	43.3 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.097 kg CO2 eq.

其它技术参数

固定类型	卡入	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	螺钉

可压接导线 (额定联接)

剥线长度	26 mm	联接类型	弹片连接
联接点数量	1	最大电缆直径	20 mm
最小电缆直径	10 mm	接线截面积, 多股线, 最大	20 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	10 mm ²		

大小

间距 P (单位 : mm)	25.00 mm
----------------	----------

材料参数

基础材料	钢	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	None		

系统特征值

必须的端板	无	安装导轨已装备	TS 27
-------	---	---------	-------

通用的

安装指导	直接安装	安装导轨已装备	TS 27
------	------	---------	-------

额定数据

额定横截面	20 mm ²
-------	--------------------

KLBUE 10-20 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		