

DOHA KTB A6 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



采用集成、可扩展和个性化设计：
是各种应用领域的最佳补充。
为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松
调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。
文件夹
文件夹可用于在外壳内存放文件。

通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 文件夹, 铆钉固定, 高度: 110 mm, 宽度: 130 mm, 深: 20 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4301, 不锈钢 1.4301 (304), 经镜面抛光处理的, 银色
订货号	1252780000
类型	DOHA KTB A6 S2 R
GTIN (EAN)	4050118045512
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	20 mm	深度 (英寸)	0.7874 inch
高度	110 mm	高度 (英寸)	4.3307 inch
宽度	130 mm	宽度 (英寸)	5.1181 inch
安装尺寸 - 高度	73 mm	净重	170 g

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

材料强度	1 mm	表面处理	经镜面抛光处理的
基础材料	不锈钢 1.4301, 不锈钢 1.4301 (304)	接线盒固定	固定接片

附件常规信息

材料强度	1 mm	表面处理	经镜面抛光处理的
基础材料	不锈钢 1.4301, 不锈钢 1.4301 (304)	安装尺寸 - 高度	73 mm

分类

ETIM 8.0	EC000317	ETIM 9.0	EC000317
ETIM 10.0	EC000317	ECLASS 14.0	27-18-28-90
ECLASS 15.0	27-18-28-90		