

**DESC M6X14 KTB SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**产品图片****采用集成、可扩展和个性化设计：**

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

**安装硬件**

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件实现轻松快速安装。

标签安装套件 - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭牌。使用该套件，您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装套件，才能确保外壳不漏电，或标签不损坏。

例如，已经开发了通用安装套件 - TPSD，您可以快速安全地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件，可以降低或完全消除漏电危险。

**通用订货数据**

版本	Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 高度: 18 mm, 宽度: 14 mm, 深: 14 mm, 基础材料: 不锈钢, 未处理的, 银色
订货号	<a href="#">1253230000</a>
类型	DESC M6X14 KTB SET
GTIN (EAN)	4050118045734
数量	1 items

**DESC M6X14 KTB SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	14 mm	深度 (英寸)	0.5512 inch
高度	18 mm	高度 (英寸)	0.7087 inch
宽度	14 mm	宽度 (英寸)	0.5512 inch
净重	107 g		

**温度****工作温度****环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

表面处理	未处理的	基础材料	不锈钢
------	------	------	-----

**附件常规信息**

表面处理	未处理的	基础材料	不锈钢
------	------	------	-----

**重要注意事项**

产品信息	包装单位 (PU) = 20 只, 足够用于 10 个部件安装
------	---------------------------------

**分类**

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		