

## SCREWTY SW18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty®是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty®由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有M23定制插头和插座。

## 通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | Interchangeable blade for cable gland tool |
| 订货号        | <a href="#">1254670000</a>                 |
| 类型         | SCREWTY SW18                               |
| GTIN (EAN) | 4050118051858                              |
| 数量         | 1 items                                    |
| 包装         | 集装箱  |

## SCREWTY SW18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 尺寸和重量

净重 32.56 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 不受影响  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 分类

|              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0     | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0    | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECCLASS 15.0 | 21-01-90-90 |             |             |