

## GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 产品图片



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

版本	连接套筒（端子），螺钉固定的, 宽度: 6 mm, 高度: 6 mm, 深: 13.3 mm, 回路数: 1, 青铜 - 锌
订货号	<a href="#">1255010000</a>
类型	GWHUE M3 WTL6
GTIN (EAN)	4050118075892
数量	50 items

## GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	13.3 mm	深度 (英寸)	0.5236 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
直径	3.2 mm	净重	2.19 g

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bf95e7f0-305d-4f12-aa7a-56f19573f0e7

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的
------	-------

## 大小

直径	3.2 mm
----	--------

## 材料参数

基础材料	青铜 - 锌
------	--------

## 通用的

回路数	1
-----	---

## 分类

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		