

GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	连接套筒（端子），螺钉固定的，宽度: 6 mm, 高度: 6 mm, 深: 13.3 mm, 回路数: 1, 青铜 - 锌
订货号	1255010000
类型	GWHUE M3 WTL6
GTIN (EAN)	4050118075892
数量	50 items

GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	13.3 mm	深度 (英寸)	0.5236 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
直径	3.2 mm	净重	2.19 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bf95e7f0-305d-4f12-aa7a-56f19573f0e7

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的
------	-------

大小

直径	3.2 mm
----	--------

材料参数

基础材料	青铜 - 锌
------	--------

通用的

回路数	1
-----	---

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		