

KTB GP 30XX20V CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计：
 是各种应用领域的最佳补充。
 为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松
 调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。
法兰板
 提供两种厚度的法兰板，便于在现场更换预装法兰板。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 250 mm, 宽度: 167 mm, 深: 6 mm, 格兰板: 左侧, 右侧, 基础材料: 不锈钢 1.4404, 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色 |
| 订货号 | 1256370000 |
| 类型 | KTB GP 30XX20V CD S4 6MM |
| GTIN (EAN) | 4050118093780 |
| 数量 | 1 items |

KTB GP 30XX20V CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 6 mm | 深度 (英寸) | 0.2362 inch |
| 高度 | 250 mm | 高度 (英寸) | 9.8425 inch |
| 宽度 | 167 mm | 宽度 (英寸) | 6.5748 inch |
| 净重 | 1900 g | | |

温度

| | |
|------|--|
| 工作温度 | |
|------|--|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用参数

| | | | |
|------|------------|-----------|--------------------------------|
| 材料强度 | 6 mm | 安装指导 | 螺钉安装 |
| 表面处理 | 电解抛光 | 基础材料 | 不锈钢 1.4404, 不锈钢 1.4404 (316 L) |
| 固定 | 经由螺丝固定的 | 防护等级 (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| 格兰板 | 左侧, 右侧 | 法兰板 | 是 |
| 应用领域 | 防爆区域, 过程行业 | | |

附件常规信息

| | | | |
|------|------|-----------|--------------------------------|
| 材料强度 | 6 mm | 焊接孔直径 (D) | 7 mm |
| 表面处理 | 电解抛光 | 基础材料 | 不锈钢 1.4404, 不锈钢 1.4404 (316 L) |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000211 | ETIM 9.0 | EC000211 |
| ETIM 10.0 | EC000211 | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 | | |