

KTB GP XX2615 AB S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

与插图相似



Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计：
是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松
调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

法兰板

提供两种厚度的法兰板，便于在现场更换预装法兰板。

通用订货数据

版本	Klippon TB (Terminal Box), 法兰盘, 直, 高度: 254 mm, 宽度: 117 mm, 深: 6 mm, 格兰板: 顶部, 底部, 基础材料: 不锈钢 1.4404, 电解抛光, 银色
订货号	1256380000
类型	KTB GP XX2615 AB S4 6MM
GTIN (EAN)	4050118093797
数量	1 items

KTB GP XX2615 AB S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	254 mm	高度 (英寸)	10 inch
宽度	117 mm	宽度 (英寸)	4.6063 inch
净重	1400 g		

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

材料强度	6 mm	表面处理	电解抛光
基础材料	不锈钢 1.4404	固定	经由螺丝固定的
防护等级 (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	格兰板	顶部, 底部
法兰板	是	应用领域	防爆区域, 过程行业

附件常规信息

材料强度	6 mm	表面处理	电解抛光
基础材料	不锈钢 1.4404		

分类

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		