

## KTB MOPL 6245 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似



Abbildung ähnlich

采用集成、可扩展和个性化设计：  
是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松  
调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

**安装板**

带和不带孔的安装板，用于纵向和横向安装 DIN 安装导  
轨，或将组件直接安装在安装板上。

**通用订货数据**

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 预先打通, 高度: 565 mm, 宽度: 389 mm, 深: 12 mm, 基础材料: 不锈钢 1.4301 (304), 未处理的, 银色 |
| 订货号        | <a href="#">1257740000</a>   |
| 类型         | KTB MOPL 6245 S2N H  |
| GTIN (EAN) | 4050118049329  |
| 数量         | 1 items  |

KTB MOPL 6245 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

|    |        |         |              |
|----|--------|---------|--------------|
| 深  | 12 mm  | 深度 (英寸) | 0.4724 inch  |
| 高度 | 565 mm | 高度 (英寸) | 22.2441 inch |
| 宽度 | 389 mm | 宽度 (英寸) | 15.3149 inch |
| 净重 | 2800 g |         |              |

温度

工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

|      |                  |      |      |
|------|------------------|------|------|
| 材料强度 | 1.5 mm           | 表面处理 | 未处理的 |
| 基础材料 | 不锈钢 1.4301 (304) |      |      |

附件常规信息

|      |                  |      |      |
|------|------------------|------|------|
| 材料强度 | 1.5 mm           | 表面处理 | 未处理的 |
| 基础材料 | 不锈钢 1.4301 (304) |      |      |

分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

## KTB MOPL 6245 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 安装板

安装板，带及不带穿孔图案，适合纵向和横向装配 DIN 安装导轨，或直接将组件安装到安装板上。



## 通用订货数据

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型         | GFSC M5X10 TX20 SET        | 版本 |  |
| 订货号        | <a href="#">1274150000</a> |    | Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              |    | 深: 8.5 mm, 基础材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色                         |
| 数量         | 1 ST                       |    |  |

## 导轨材料



采用集成、可扩展和个性化设计：  
是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

## 安装硬件

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件实现轻松快速安装。

标签安装套件 - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭牌。使用该套件，您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装套件，才能确保外壳不漏电，或标签不损坏。

例如，已经开发了通用安装套件 - TPSD，您可以快速安全地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件，可以降低或完全消除漏电危险。

## 通用订货数据

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 类型         | FKSC M6X8 D9/SW3           | 版本 |  |
| 订货号        | <a href="#">0642600000</a> |    | Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 基础材料: 钢 |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |    |  |
| 数量         | 50 ST                      |    |  |

## 深度 7.5 mm



集成、扩展和定制：为每个应用程序实现理想的扩展  
新 Klippon® 的附件结构一致 TB 接线盒系列可以轻松满足每个应用程序的特定要求。

## 端子导轨

安装导轨有两种尺寸，用于在机柜中安装端子导轨（如电子设备、端子）组件。

KTB MOPL 6245 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | TS35X7.5 ST KTB6245 HOR    | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">8000006727</a> | 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 375 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的 |
| GTIN (EAN) | 4050118653007              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |
| 类型         | TS35X7.5 ST KTB6245 VER    | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">8000006716</a> | 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 551 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的 |
| GTIN (EAN) | 4050118652949              |  |
| 数量         | 20 ST                      |  |