

ADAPS M32-NPT1-1/2-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ADAP 系列适配器安装灵活、功能多样，可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | ADAP (Klippon Ex 适配器), 转接器, 直, M 32,1 1/2" NPT, 不锈钢 1.4404 |
| 订货号 | 1262120000 |
| 类型 | ADAPS M32-NPT1-1/2-W |
| GTIN (EAN) | 4050118093155 |
| 数量 | 9 items |
| 交货状态 | 已取消 |
| 有效期 | 2024-08-31T00:00:00+02:00 |

ADAPS M32-NPT1-1/2-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|-------|---------|-------------|
| 宽度 | 61 mm | 宽度 (英寸) | 2.4016 inch |
| 长度 | 39 mm | 长度 (英寸) | 1.5354 inch |
| 净重 | 236 g | | |

温度

工作温度 -50 °C...120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆接头认证号

| | | | |
|------------------|---|-----------------|--------------------|
| 标识 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 电缆接头认证编号 (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 电缆接头认证编号 (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | 电缆接头证书号 (CCC) | 2020322313000069 |
| IECEX 证书号 | IECEXTPS16.0004X | | |

通用参数

| | | | |
|---------|--------|---------|---|
| 最大电缆外径 | 24 mm | 最小电缆外径 | 1 mm |
| O 型圈 | 硅胶 | 拧紧力矩 | 65 Nm |
| 硅胶 | 是 | 最大工作温度 | 120 °C |
| 最小工作温度 | -50 °C | 螺距 | 1.5 mm |
| 卤素 | 无卤 | 标准 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| AF 尺寸 1 | 55 mm | 防护等级 | IP66 |
| 电缆接头 | M 32 | 基础材料 | 不锈钢 1.4404 |
| 螺纹 (外部) | M 32 | 螺纹 (内部) | 1 1/2" NPT |
| 螺纹长度 | 16 mm | 防爆类型 | Ex d -隔爆, Ex e -增安 |
| 安装指导 | 参见安装指南 | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 | | |

ADAPS M32-NPT1-1/2-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型 | GWDR M32-W | 版本 |
| 订货号 | 1185630000 | 封闭式, M 32, 尼龙 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078329 | |
| 数量 | 160 ST | |

不锈钢锁紧螺母，自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | SKMUS M32-W | 版本 |
| 订货号 | 1185710000 | SKMU SS (不锈钢防松螺母), 防松螺母, M 32, 3.8 mm, 不锈钢 |
| GTIN (EAN) | 4050118233759 | 1.4404 |
| 数量 | 144 ST | |