ADAPS M40-NPT1-1/2-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ADAP 系列适配器安装灵活、功能多样,可以向 Ex 设备内填充未使用的物料,同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能,入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

版本	ADAP(Klippon Ex 适配器), 转接器, 直, M 40 ,1 1/2" NPT, 不锈钢 1.4404
订货号	<u>1262150000</u>
类型	ADAPS M40-NPT1-1/2-W
GTIN (EAN)	4050118093186
数量	9 items

ADAPS M40-NPT1-1/2-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-08-06

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
TALL CILIA A DA	elect their Marie Marie			
MAMID 认证	()	IECEx Ex		
ROHS	一致			
尺寸和重量				
	61 mm	宽度 (英寸)	2.4016 inch	
发展。 长度	39 mm	长度 (英寸)	1.5354 inch	
净重	249 g	NA (713)		
温度				
工作温度	-50 °C120 °C			
环保产品合规				
Dalle 全抓件本	○			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
电缆接头认证号				
标识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	
电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069	
IECEX 证书号	IECEXTPS16.0004X			
通用参数				
最大电缆外径	32 mm	最小电缆外径	1	
取入电级外生 O 型圈		报小电缆外压 拧紧力矩矩	1 mm 80 Nm	
0 空图 硅胶				
	是	最大工作温度	120 °C	
最小工作温度	-50 °C	螺距	1.5 mm	
卤素	无卤	标准	EN 60079-0, EN 60079-7 EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.9 GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3	
AF 尺寸 1	55 mm	防护等级	IP66	
电缆接头	M 40	基础材料	不锈钢 1.4404	
螺纹 (外部)	M 40	螺纹 (内部)	1 1/2" NPT	
螺纹长度	16 mm	防爆类型	Ex d -隔爆, Ex e -增安	
安装指导	参见安装指南			
分类				
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441	
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441	
ETIM 10.0	EC000441 EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32	
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-44-32	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-44-90	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-44-32	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-06	

ECLASS 13.0

目录日期/图纸 2

ECLASS 14.0

27-14-08-06

数据信息页

ADAPS M40-NPT1-1/2-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

27-14-08-06

ADAPS M40-NPT1-1/2-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 GWDR M40-W 订货号 1185640000

4050118078336

GTIN (EAN) 数量 50 ST

封闭式, M 40, 尼龙 6

版本

不锈钢锁紧螺母,自然表面处理



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

4

通用订货数据

类型 SKMUS M40-W 版本 订货号 1185720000 SKMU SS(不锈钢防松螺母), 防松螺母, M 40, 3.8 mm, 不锈钢

GTIN (EAN) 4050118233766

144 ST 数量

1.4404