

**ADAPS NPT1/2-M20-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ADAP 系列适配器安装灵活、功能多样，可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

**通用订货数据**

版本	ADAP (Klippon Ex 适配器), 转接器, 直, 1/2" NPT, M 20, 不锈钢 1.4404
订货号	<a href="#">1262340000</a>
类型	ADAPS NPT1/2-M20-W
GTIN (EAN)	4050118093346
数量	16 items
交货状态	已取消
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00

**ADAPS NPT1/2-M20-W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

**尺寸和重量**

宽度	28.5 mm	宽度 (英寸)	1.122 inch
长度	38 mm	长度 (英寸)	1.4961 inch
净重	45.65 g		

**温度**

工作温度 -50 °C...120 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**电缆接头认证号**

标识	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069
IECEx 证书号	IECExTPS16.0004X		

**通用参数**

最大电缆外径	14 mm	最小电缆外径	1 mm
拧紧力矩	90 Nm	最大工作温度	120 °C
最小工作温度	-50 °C	螺距	1.81 mm
卤素	无卤	标准	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3

AF 尺寸 1	26 mm
电缆接头	NPT 1/2"
螺纹 (外部)	1/2" NPT
螺纹长度	16 mm
安装指导	参见安装指南

防护等级	IP66
基础材料	不锈钢 1.4404
螺纹 (内部)	M 20
防爆类型	Ex d -隔爆, Ex e -增安

**分类**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		