

ADAP M40-NPT1-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ADAP 系列适配器安装灵活、功能多样，可以向 Ex 设备内填充未使用的物料，同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能，入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | ADAP (Klippon Ex 适配器), 转接器, 直, M 40, 1" NPT, 黄铜材质, 镀镍的 |
| 订货号 | 1262960000 |
| 类型 | ADAP M40-NPT1-W |
| GTIN (EAN) | 4050118088830 |
| 数量 | 9 items |

ADAP M40-NPT1-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 宽度 | 55.5 mm | 宽度 (英寸) | 2.185 inch |
| 长度 | 22 mm | 长度 (英寸) | 0.8661 inch |
| 净重 | 117.33 g | | |

温度

工作温度 -50 °C...120 °C

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |

电缆接头认证号

| | | | |
|------------------|---|-----------------|--------------------|
| 标识 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 电缆接头认证编号 (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| 电缆接头认证编号 (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X | 电缆接头证书号 (CCC) | 2020322313000069 |
| IECEx 证书号 | IECEx TPS 16.0004X | | |

通用参数

| | | | |
|---------|--------|---------|---|
| O 型圈 | 硅胶 | 拧紧力矩 | 80 Nm |
| 硅胶 | 是 | 最大工作温度 | 120 °C |
| 最小工作温度 | -50 °C | 螺距 | 1.5 mm |
| 卤素 | 无卤 | 标准 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| AF 尺寸 1 | 50 mm | 防护等级 | IP66 |
| 电缆接头 | M 40 | 基础材料 | 黄铜材质, 镀镍的 |
| 螺纹 (外部) | M 40 | 螺纹 (内部) | 1" NPT |
| 螺纹长度 | 16 mm | 防爆类型 | Ex d -隔爆, Ex e -增安 |
| 安装指导 | 参见安装指南 | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 | | |

ADAP M40-NPT1-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | SKMU M40 MS | 版本 |
| 订货号 | 1737030000 | SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 40, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的 |
| GTIN (EAN) | 4008190956509 | |
| 数量 | 50 ST | |

尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型 | GWDR M40-W | 版本 |
| 订货号 | 1185640000 | 封闭式, M 40, 尼龙 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078336 | |
| 数量 | 50 ST | |