ADAP M40-NPT1-1/2-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ADAP 系列适配器安装灵活、功能多样,可以向 Ex 设备内填充未使用的物料,同时具有防火 Ex d 和增安型 Ex e 防爆性能,入侵保护等级为 IP66/67/68。

通用订货数据

版本	ADAP(Klippon Ex 适配器), 转接器, 直, M 40 ,1 1/2" NPT, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	<u>1262980000</u>
类型	ADAP M40-NPT1-1/2-W
GTIN (EAN)	4050118088854
数量	9 items

ADAP M40-NPT1-1/2-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-44-32

27-14-44-32

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
MAMID 认证	20-01-01-0 PORE - 19-24		
WANTE KIE	m (C	IECEx Ex	
		IECEX (CX)	
ROHS	一致		
尺寸和重量			
宽度	61 mm	宽度 (英寸)	2.4016 inch
长度	39 mm	长度 (英寸)	1.5354 inch
争重 ————————————————————————————————————	271 g		1
温度			,
工作温度	-50 °C120 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257		
电缆接头认证号			
	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex	电缆接头认证编号 (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
190 1六	eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	电划技术以证编与(ATEA)	TOVIT TOATEX 059X
电缆接头认证编号 (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	电缆接头证书号 (CCC)	2020322313000069
IECEX 证书号	IECEXTPS16.0004X		
通用参数			
最大电缆外径	32 mm	最小电缆外径	1 mm
O 型圈	硅胶		80 Nm
硅胶 硅胶	 是	最大工作温度 最大工作温度	120 °C
最小工作温度	-50 °C	螺距	1.5 mm
卤素	无卤	标准	EN 60079-0, EN 60079- EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 GB 12476.1, GB 12476 GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
AF 尺寸 1	55 mm	防护等级	IP66
电缆接头	M 40	基础材料	黄铜材质, 镀镍的
螺纹 (外部)	M 40	螺纹 (内部)	1 1/2" NPT
螺纹长度	16 mm	防爆类型	Ex d -隔爆, Ex e -增安
安装指导	参见安装指南		
分类			
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441 EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS O O	27 14 44 22

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

EC000441

27-14-44-90

数据信息页

ADAP M40-NPT1-1/2-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-06
ECLASS 13.0	27-14-08-06	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

ADAP M40-NPT1-1/2-W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

黄铜锁紧螺母,镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型 SKMU M40 MS 订货号 <u>1737030000</u>

4008190956509

数量 50 ST

GTIN (EAN)

SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 40, 5 mm, 黄铜材质, 镀镍的

尼龙扁平垫圈 - GWDR



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

4

通用订货数据

 类型
 GWDR M40-W
 版本

 订货号
 1185640000
 封闭式,

GTIN (EAN) 4050118078336

数量 50 ST

封闭式, M 40, 尼龙 6

版本