


**CH20M FE 12-67 3.2SN RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**功能安全 - 完全集成或简单安装**

可选的“CH20M FE”连接通过安装导轨触点实现功能接地，从而为您的系统提供最佳保护。

预组装在 6 mm 外壳中的功能接地触点可确保电子屏蔽与安装导轨的可靠连接。我们提供适用于 12.5 mm 至 67.5 mm 的外壳的功能接地触点，这些触点可使用回流焊工艺进行焊接。

**通用订货数据**

版本	电子外壳, 附件, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 1, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 银灰色, Tape
订货号	<a href="#">1264240000</a>
类型	CH20M FE 12-67 3.2SN RL
GTIN (EAN)	4050118073997
数量	750 items
产品数据	UL:
包装	Tape

**CH20M FE 12-67 3.2SN RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	11.7 mm	深度 (英寸)	0.4606 inch
高度	13.1 mm	高度 (英寸)	0.5157 inch
宽度	5.4 mm	宽度 (英寸)	0.2126 inch
净重	0.5 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**材料数据**

颜色编码	银灰色	比色表 (相似)	RAL 7001
插针镀层	镀锡	最低存放温度.	-40 °C
最高存放温度	70 °C		

**额定数据符合 IEC 标准**

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984
----------	------------------------

**材料数据**

表面处理	经镀锡处理的	基础材料	铜合金
------	--------	------	-----

**常规数据**

颜色编码	银灰色	防护等级	IP20
比色表 (相似)	RAL 7001		

**重要注意事项**

IPC 标准的符合性	符合性 : 该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付, 符合数据页中确保的特性, 装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
------------	---

**分类**

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-27-92
ECLASS 15.0	27-18-27-92		