

**CH20M FE 12-67 3.2SN RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**功能安全 - 完全集成或简单安装**

可选的“CH20M FE”连接通过安装导轨触点实现功能接地，从而为您的系统提供最佳保护。

预组装在 6 mm 外壳中的功能接地触点可确保电子屏蔽与安装导轨的可靠连接。我们提供适用于 12.5 mm 至 67.5 mm 的外壳的功能接地触点，这些触点可使用回流焊工艺进行焊接。

**通用订货数据**

版本	电子外壳, 附件, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 1, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 灰色, Tape
订货号	<a href="#">1264240000</a>
类型	CH20M FE 12-67 3.2SN RL
GTIN (EAN)	4050118073997
数量	750 items
产品数据	UL:
包装	Tape

## CH20M FE 12-67 3.2SN RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	11.7 mm	深度 (英寸)	0.4606 inch
高度	13.1 mm	高度 (英寸)	0.5157 inch
宽度	5.4 mm	宽度 (英寸)	0.2126 inch
净重	0.5 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 材料数据

颜色编码	灰色	比色表 (相似)	RAL 7035
插针镀层	镀锡	最低存放温度	-40 °C
最高存放温度	70 °C		

## 额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984
----------	------------------------

## 材料数据

表面处理	经镀锡处理的	基础材料	铜合金
------	--------	------	-----

## 常规数据

颜色编码	灰色	防护等级	IP20
比色表 (相似)	RAL 7035		

## 重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
------------	---

## 分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-27-92
ECLASS 15.0	27-18-27-92		