## 数据信息页

### **SAI-6-F 4P M12 L 5M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





我们供应各种规格的M12 分配器。4、6 或 8 个 M12 插槽为 4 或 5 回路设计。组合引出线设计为固定电缆规格、罩盖规格供用户联接或用 M23联接。此外我们还供应一些特殊规格。例如可适用任何联接类型的 1 对 1 分配器或允许用于防爆区 1 的分配器。

#### 通用订货数据

版本	预制电缆规格, M12, 30 V, A 编码, LED: 是, 起始器 LED: 是, 接线类型: PNP, 5 m
订货号	<u>1265920000</u>
类型	SAI-6-F 4P M12 L 5M
GTIN (EAN)	4050118055702
数量	1 items

### **SAI-6-F 4P M12 L 5M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
//AMID 认证	CEE	Nus CA	
ROHS	CT	WUS CH	
JL File Number Search	UL 网站		
:URus 证书号	E92202		
マナ和重量			
争重	350 g		
温度			
工作温度	-20 - 80°C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高	度关注物质 (SVHC)	
<b>联接数据</b>			
分线盒出线	预制电缆规格		
常规技术数据			
<b>弥护等级</b>	IP68	插拔式站点防错编码	 A 编码
可路数 可路数	4	插座数量	6
以 以 以 以 送 送 送 送 送 送 送 送 送 送 送 送 送 送 送 送	M12		3
<b>阻燃性能</b>	V-0	LED	是
已始器 LED	 是		<u> </u>
材料数据			
外壳基本材料	PBT	外壳颜色	灰, RAL 7032
累钉插座	 CuZn,镀镍		CuZn
新 <u>竹畑</u> 屋 插针镀层	镀金的		PBT (UL 94 VO)
电气数据	,		, , ,
颁定电压,最小	10 V	额定电压,最大	30 V
致之。 第个回路最大载流量	3 A		9 A
再路信号的电流 	2 A	存在电气分离	 无
电缆技术数据			
回路数	4	护套颜色	黑色
<u> </u>	7.8 mm		 无
过素 	不		
弯曲循环	2 Mio	导线横截面(打印/在线)	6 x 0.34 mm <sup>2</sup> + 3 x 1.0 mm <sup>2</sup>
户套材料	PUR	颜色编码	红色, 粉色, 绿色, 灰色, 黄 色, 棕色, 蓝色, 绿/黄, 白
由绺长度	5 m	 适用干拖电由缆	是

5 m

电缆长度

适用于拖曳电缆

## 数据信息页

### **SAI-6-F 4P M12 L 5M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 分类

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585	ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585	ECLASS 9.0	27-44-01-08
ECLASS 9.1	27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-08
ECLASS 11.0	27-44-01-08	ECLASS 12.0	27-44-01-08
ECLASS 13.0	27-44-01-08	ECLASS 14.0	27-44-01-08
ECLASS 15.0	27-44-01-08		

#### **SAI-6-F 4P M12 L 5M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### M12



防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

#### 通用订货数据

类型 SAI-SK-M12 订货号 <u>9456050000</u>

GTIN (EAN) 4008190304058

数量 30 ST

受保护组件,护罩

版本

#### Screwty® 电缆接头工具,带扭矩功能



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

#### 通用订货数据

类型 SCREWTY SET -DM 订货号 <u>1920000000</u>

4032248436859

数量 1 ST

版本

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

### 定制印刷

GTIN (EAN)



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性,它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符,或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式,可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机 进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印:请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

## 数据信息页

### **SAI-6-F 4P M12 L 5M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

### 通用订货数据

类型 WS 10/5 MC SDR 订货号 <u>1635010000</u> GTIN (EAN) 4008190456634 版本

WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller,

Allen-Bradley, 根据客户需求

数量 144 ST