

**CA 100 C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

仅根据客户要求供货



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

**通用订货数据**

版本	Automatic stripper and crimper
订货号	<a href="#">1266370000</a>
类型	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
数量	1 items

**CA 100 C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	280 mm	深度 (英寸)	11.0236 inch
高度	390 mm	高度 (英寸)	15.3543 inch
宽度	410 mm	宽度 (英寸)	16.1417 inch
净重	23000 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

**剥线/压接机器**

剥线范围	0.14 - 0.34 mm <sup>2</sup> (~AWG 26 - 22)	驱动	电控气动
脉冲时间	约 1.5 s	管状端头 最大横截面	0.34 mm <sup>2</sup>
管状端头 最小横截面	0.14 mm <sup>2</sup>	压接长度	6/8 mm
耗材	松散电缆端头, 带塑料套, 不带塑料套	管状端头长度	10/12 mm
压缩空气连接	5 bar	电气联接	100-240 V / 50/65 Hz

**分类**


ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**CA 100 C**

图纸

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**CA 100 C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****配件 / 替换零件**

- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

**通用订货数据**

类型	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	版本
订货号	<a href="#">1283530000</a>	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118073676	
数量	1 ST	
类型	HUEHABA 0.14 CA 100 C	版本
订货号	<a href="#">1314530000</a>	附件, 备用件
GTIN (EAN)	4050118117592	
数量	1 ST	
类型	HUEHABA 0.25 CA 100 C	版本
订货号	<a href="#">1314520000</a>	附件, 备用件
GTIN (EAN)	4050118117585	
数量	1 ST	
类型	HUEHABA 0.34 CA 100 C	版本
订货号	<a href="#">1314510000</a>	附件, 备用件
GTIN (EAN)	4050118117370	
数量	1 ST	