数据信息页

SAI-4-S8 4P M12 L



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





我们供应各种规格的M12 分配器。4、6 或 8 个 M12 插槽为 4 或 5 回路设计。组合引出线设计为固定电缆规格、罩盖规格供用户联接或用 M23联接。此外我们还供应一些特殊规格。例如可适用任何联接类型的 1 对 1 分配器或允许用于防爆区 1 的分配器。

通用订货数据

版本	带 M12 出线, 8 回路, A 编码, M12, 30 V, A 编码, LED: 是, 起始器 LED: 是, 接线类型: PNP
订货号	<u>1267330000</u>
类型	SAI-4-S8 4P M12 L
GTIN (EAN)	4050118056532
数量	1 items

SAI-4-S8 4P M12 L



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC003558

EC003558

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

J. I.			
射批			
MAMID 认证		1 11/2	
		N CA	
		LIIIS CA	
ROHS			
UL File Number Search	UL 网站		
cURus 证书号	E92202		
尺寸和重量			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	117 g		
温度			
工作温度	-20 - 80°C		
			,
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高	度关注物质 (SVHC)	
联接数据			
	带 M12 出线, 8 回路, A 编		
	码		
常规技术数据	,		,
防护等级	IP67	插拔式站点防错编码	A 编码
回路数	4		4
36.55 联接螺纹	M12		3
阻燃性能	V-0	LED	是
起始器 LED	 是	操作功能的 LED 颜色	
/O 功能的 LED 颜色	黄色	31111 3313 371	
材料数据			,
外壳基本材料	PBT	外壳颜色	灰, RAL 7032
外元奉本的科	CuZn,镀镍		
插针镀层	镀金的		PBT (UL 94 VO)
电气数据	·	····	· ,
额定电压,最小	10 V	新定电压,最大 	30 V
单个回路最大载流量	2 A	总电流	6 A
与路信号的电流	1 A	存在电气分离	无
电缆技术数据			
回路数	4	5	无
	FOOODFOF	ETINA 7.0	FOOODEFO

编制日期 16.11.2025 03:08:20 MEZ

ETIM 6.0

ETIM 8.0

目录日期/图纸 2

ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC002585

EC003558

数据信息页

SAI-4-S8 4P M12 L



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ETIM 10.0	EC003558
ECLASS 9.1	27-44-01-08
ECLASS 11.0	27-44-01-11
ECLASS 13.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11

ECLASS 9.0	27-44-01-08
ECLASS 10.0	27-44-01-11
ECLASS 12.0	27-44-01-11
ECLASS 14.0	27-44-01-11

SAI-4-S8 4P M12 L




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸



SAI-4-S8 4P M12 L



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

M12



防护盖能使未使用的插接点免受外界影响。

通用订货数据

类型 SAI-SK-M12 订货号 <u>9456050000</u>

4008190304058

数量 30 ST

GTIN (EAN)

版本

受保护组件,护罩

Screwty® 电缆接头工具,带扭矩功能



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

 类型
 SCREWTY SET -DM
 版本

 订货号
 1920000000
 Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

 GTIN (EAN)
 4032248436859

数量 1 ST

目录日期/图纸 5