


BZT PRV16 BL 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 版本 | P系列, 标记号托架, 蓝色, 层数: 16, TS 35 x 7.5 |
| 订货号 | 1267940000 |
| 类型 | BZT PRV16 BL 35X7.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248112838 |
| 数量 | 20 items |

BZT PRV16 BL 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 105.9 mm | 深度 (英寸) | 4.1693 inch |
| 高度 | 225 mm | 高度 (英寸) | 8.8582 inch |
| 宽度 | 10.2 mm | 宽度 (英寸) | 0.4016 inch |
| 净重 | 50.7 g | | |

温度

| | | | |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C | 最大持续工作温度 | 125 °C |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

可压接导线 (额定联接)

| | |
|-------|----|
| 联接点数量 | 32 |
|-------|----|

材料参数

| | | | |
|--------------|------|------|----|
| 基础材料 | 聚碳酸酯 | 颜色编码 | 蓝色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | | |

系统特征值

| | | | |
|---------|--------|---------|-------------|
| 类型 | 用于端子导轨 | 层数 | 16 |
| 每层压接点数量 | 2 | 安装导轨已装备 | TS 35 x 7.5 |

通用的

| | |
|---------|-------------|
| 安装导轨已装备 | TS 35 x 7.5 |
|---------|-------------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | |