BZT PRV4 BL 35X15



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	P系列, 标记号托架, 蓝色, 层数: 4, TS 35 x 15
订货号	<u>1267980000</u>
类型	BZT PRV4 BL 35X15
GTIN (EAN)	4032248113002
数量	20 items

BZT PRV4 BL 35X15



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				
深	54.5 mm	深度 (英寸)	2.1457 inch	
	70 mm	 高度 (英寸)	2.7559 inch	
宽度	10.2 mm		0.4016 inch	
争重	11.6 g			
温度				
	-25 °C55 °C		-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	125 ℃	
环保产品合规			'	
- 44m4 A O. I. C	스۔ 그 의 시			
RoHS 合规状态	合规,无例外 不超过 0.1 x x 0/4 的高度类注题度 (C) (U.C)			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
可压接导线 (额定联接)			,	
联接点数量	8			
材料参数				
基础材料	甘▽ 7-世 杰公 杰 比	新 名 炉 页	#4.4	
基项的科 阻燃等级符合 UL 94	聚碳酸酯 V-O	颜色编码	蓝色	
祖然等级付占 OL 94	V-U			
系统特征值				
% =⊔	ᄪᅩᄥᄀᄝᅒ	D#h	4	
类型 每层压接点数量			4 TS 35 x 15	
		文表 寻 视后表 宙	19 39 X 19	
通用的				
安装导轨已装备	TS 35 x 15			
分类				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92	
	_ · · · · · · · · ·		=: · · · · · -	

目录日期/图纸 2