


BZT PRV4 BL 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	P系列, 标记号托架, 蓝色, 层数: 4, TS 35 x 7.5
订货号	1267990000
类型	BZT PRV4 BL 35X7.5
GTIN (EAN)	4032248112913
数量	20 items

BZT PRV4 BL 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	47 mm	深度 (英寸)	1.8504 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.7559 inch
宽度	10.2 mm	宽度 (英寸)	0.4016 inch
净重	11.01 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

可压接导线 (额定联接)

联接点数量	8
-------	---

材料参数

基础材料	聚碳酸酯	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	用于端子导轨	层数	4
每层压接点数量	2	安装导轨已装备	TS 35 x 7.5

通用的

安装导轨已装备	TS 35 x 7.5
---------	-------------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		