PAP PRV/PPV4 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	P系列, 端板, 蓝色, 3 mm
订货号	<u>1268010000</u>
类型	PAP PRV/PPV4 BL
GTIN (EAN)	4032248112999
数量	10 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
✓ 3 /4 至 至				
深	39.9 mm	深度 (英寸)	1.5709 inch	
- 高度	70 mm	 高度 (英寸)	2.7559 inch	
宽度	3 mm	宽度 (英寸)	0.1181 inch	
争重	4.89 g			
温度				
字储温度 	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
_{け、四、四、反} 最小持续工作温度	-50 °C		125 °C	
	-50 C	取入[1]块工[F/皿及	123 C	
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
————————— 其它技术参数				
	'			
可卡装	是	安装指导	直接安装	
安装方式	直接安装			
材料参数				
	#7.FU.TATP	AT As John T	*** **	
基础材料	聚碳酸酯	颜色编码	蓝色	
狙燃等级符合 UL 94	V-0		<u> </u>	
系统特征值			,	
通用的				
力壮化已	古拉史壮			
安装指导 	直接安装			
分类 				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01	
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01	

目录日期/图纸 2