

SAIE-M16S-5-HWM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

版本	内置插头, M16, 紧固螺纹: M 18, 回路数: 5, 股线 / 电缆长度:
订货号	1269790000
类型	SAIE-M16S-5-HWM
GTIN (EAN)	4050118058215
数量	1 items

SAIE-M16S-5-HWM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	12 g
----	------

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

PCB 接插件技术数据

回路数	5	编码	无
屏蔽连接	否	额定电压	250 V
额定电流	6 A	防护等级	I
插针镀层	Ag (银)	外壳基本材料	铸锌, 经镀镍处理的
联接螺纹	M16	紧固螺纹	M 18

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	外壳基本材料	铸锌, 经镀镍处理的
联接螺纹	M16	插针镀层	Ag (银)
防护等级	I		

重要注意事项

备注

分类

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

插针分配方案