

CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 压接工具, 端头的压接工具, 4mm ² , 10mm ² , W-夹 |
| 订货号 | 1270320000 |
| 类型 | CTX CM 3.6 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4050118058611 |
| 数量 | 1 items |

CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 宽度 | 250 mm | 宽度 (英寸) | 9.8425 inch |
| 净重 | 730 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 不受影响 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

PW6 技术数据

| | | | |
|------|--|----|-------------|
| 物品描述 | 压接工具, 用于HD- 和 ConCept M3接头 4-10mm ² | 类型 | 机械的, 压模不可拆卸 |
|------|--|----|-------------|

压接工具数据

| | | | |
|------------|--------------------|------------------|-----|
| 管状端头 最大横截面 | 10 mm ² | Crimpart/-profil | W-夹 |
|------------|--------------------|------------------|-----|

触点描述

| | | | |
|---------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 插针类型 | 车削式插针 | 导线最大压接面积, AWG | AWG 8 |
| 导线最小压接面积, AWG | AWG 12 | 压接范围, 最大 | 10 mm ² |
| 最小压接面积 | 4 mm ² | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

配件 / 替换零件



用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

类型 ERTE ES CTX CM 3.6

订货号 [1303960000](#)

GTIN (EAN) 4050118102499

数量 1 ST