

IE-PS-V04P-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)
塑料, 带 RJ45插芯

通用订货数据

版本	RJ45 插头, 无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	1271240000
类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
GTIN (EAN)	4050118060027
数量	10 items

IE-PS-V04P-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 32.2 g

温度

存储温度 工作温度 -40 °C...70 °C
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	IDC
物品描述	类别4	布线	TIA-568B
颜色编码	黑色	外壳基本材料	PA UL 94 V0
最小绝缘直径	0.85 mm	最大绝缘直径	1.6 mm
目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	插针镀层	镍, 镀金
连接线径, 硬导线	0.4...0.64 mm	连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 24...AWG 22
连接直径, 软导线	0.48...0.76 mm	连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 26...AWG 22
MICE-分类 M	M3	MICE-分类 I	I3
MICE-分类 C	C1	MICE-分类 E	E3
最小护套直径	5 mm	最大护套直径	10 mm
屏蔽	360度; 全封闭外壳	防护等级	IP67
插拔次数	750	可重新联接	≥ 10 次 (对于相同或较大截面积而言)

通用标准

连接器标准 IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5 1 专用通信电缆设备 PROFINET 安装说明


电气特性

电源联接器耐压强度, 触点-触点, 最小 ≥ 1500 V AC/DC 介电强度, 触点-触点 ≥ 1000 V AC/DC

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

尺寸图



IE-PS-V04P-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖




保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-PP-V04P	版本	
订货号	1963890000	插头外壳-防护板	
GTIN (EAN)	4032248646319		
数量	10 ST		

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:


- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本	
订货号	1857440000	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的	
GTIN (EAN)	4032248402731		
数量	200 ST		

压接工具



如需带电工作, 必须遵守特定规则并使用专为该用途生产并经过检验的工具。

魏德米勒为用户提供全面的、符合国内外检测标准的绝缘钳产品。

所有绝缘钳都根据 DIN EN 60900 检验和生产。

绝缘钳的设计符合人体工程学, 适合手的形状。这样可以更好地握在手里, 不会夹住手指, 工作起来也比较省力。

IE-PS-V04P-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	PWZ RJ45	版本	
订货号	1118040000	压接工具	
GTIN (EAN)	4032248899197		
数量	1 ST		