

IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC 接插件套件符合 IEC 61076-3-106 Var.5 金属，带 RJ45 插芯

通用订货数据

版本	RJ45 插头, 无需工具, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	1271250000
类型	IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
GTIN (EAN)	4050118060034
数量	10 items

IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 92.7 g

温度

存储温度 工作温度
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6bl, 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	IDC
颜色编码	黑色	外壳基本材料	铸铝
最小绝缘直径	0.85 mm	最大绝缘直径	1.6 mm
目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	插针镀层	镍, 镀金
连接线径, 硬导线	0.4...0.64 mm	连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 24...AWG 22
连接直径, 软导线	0.48...0.76 mm	连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 26...AWG 22
MICE-分类 M	M3	MICE-分类 I	I3
MICE-分类 C	C1	MICE-分类 E	E3
最小护套直径	5 mm	最大护套直径	12 mm
屏蔽	360度; 屏蔽触点	防护等级	IP67
插拔次数	750	可重新联接	≥ 10 次 (对于相同或较大截面积而言)

通用标准

专用通信电缆设备 PROFINET 安装说明


电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 ≥ 1500 V AC/DC 介电强度, 触点-触点 ≥ 1000 V AC/DC

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

尺寸图



IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-PP-V05M	版本	
订货号	1968920000	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248692668		
数量	10 ST		