

**SAIL-VSB-M8G-3-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



魏德米勒可以提供阀塞作为连接线，其中带有 M8/M12 插头，且单侧开放。阀塞的状态用一个 LED 显示。每个阀塞都有一个保护电路。魏德米勒系列包括符合 DIN 和工业标准的 A、B 和 C 型阀塞。阀塞拧紧后可达到 IP 67 防护等级。出口方向也是一个决定性因素，因此魏德米勒提供不同出口方向的版本。

**通用订货数据**

版本	阀门电缆（预装配），直插头 - 阀门插头, 结构 B 工业 (11 mm), M8 = 无, 电缆长度: 10 m, PUR, 黑色
订货号	<a href="#">1271591000</a>
类型	SAIL-VSB-M8G-3-10U
GTIN (EAN)	4050118167771
数量	1 items

## SAIL-VSB-M8G-3-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 110 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6ef4f442-4200-442c-9896-7fd648ce3c59

## 电缆技术参数

电缆长度	10 m	护套颜色	黑色
适用于拖曳电缆	是	芯线横截面积	0.5 mm <sup>2</sup>
带屏蔽	无	卤素	不
绝缘	PP	加速度	5 m/s <sup>2</sup>
最小弯曲半径, 可变	10 x 电缆直径	最小弯曲半径, 固定	5 x 电缆直径
弯曲循环	2 Mio	传输速率	200 m/s
护套材料	PUR	防焊接火花	无
颜色编码	棕色, 蓝色, 绿/黄	抗扭强度	0 °/m
静止时的温度范围	-50...80 °C	耐焊珠高温	无
移动中的温度范围	-25...80 °C	回路数	3
外径	4.6 mm ± 0.2 mm		

## 基本技术信息

编码	结构 B 工业 (11 mm), M8 = 无	插针镀层	镀锡
LED	是	类型	直插头 - 阀门插头
额定电压	24 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67, 拧入时	保护线路	抑制二极管
外壳温度范围	-25...+80 °C		

## 右插头

插头, 右 接插件, M8, 回路数: 3, IP67, 针式端头, 笔直, 不带屏蔽

## 左插头

插头, 左 接插件, 阀门插头, 结构 B 工业 (11 mm), 回路数: 3, IP67, 孔式端头, 弯曲 0°, 带保护电路: 抑制二极管, LED 黄色, 不带屏蔽

**SAIL-VSB-M8G-3-10U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


**SAIL-VSB-M8G-3-10U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图




尺寸图



插针分配方案



插针分配方案



接线图

