

IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

预装 IE-导线, LWL-跳线, POF, SC-RJ-SC-RJ, 黑色

通用订货数据

版本	连接电缆, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 聚乙烯膜, 0.5 m
订货号	1273430005
类型	IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X
GTIN (EAN)	4050118428483
数量	1 items

IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

长度	0.5 m	长度 (英寸)	19.685 inch
净重	29 g		

温度

存储温度		工作温度	-20 °C...80 °C
安装温度			

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

通用标准

连接器标准	IEC 61754-24
-------	--------------

标准

连接器标准	IEC 61754-24
-------	--------------

LWL

光纤类型	POF	衰减	≤ 160 dB/km 在 650 nm
插入损耗	≤ 1.0 dB	带宽	≥ 100 MHz·km @ 650 nm

右插头

插头, 右	SC-RJ, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽
-------	-------------------------------------

左插头

插头, 左	SC-RJ, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽
-------	-------------------------------------

插头

插头, 右	SC-RJ, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽	插头, 左	SC-RJ, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽
-------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------

电缆的机械和材料属性

拉力	≤ 160 N	卤素	不
最小弯曲半径, 多次弯曲循环	25mm 10.000	最小弯曲半径, 单次	25mm

IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

技术数据

电缆结构

护套直径	2.2 * 4.5 mm
接线数量	2
护套材料	聚乙烯胺
芯线直径	980 µm

护套颜色	黑色
绝缘	PE
电缆结构	光纤软线

分类

ETIM 8.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607
ECLASS 15.0	27-06-10-03

ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 14.0	27-06-10-03


IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com


分解图纸



IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**V0 material**

SlimFix 是带有节约空间的思想设计出来的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。标记号由无卤素的材料制成，并且满足阻燃等级 VO/V2 的要求。SlimFix 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。SF 工具可以使非常小的导线也很容易安装。

优点：

- 采用无卤材料
- 阻燃等级：VO/V2
- 在交通等行业被认可和信任的标记号
- 如果导线截面积超过 16.0 mm², 必须用电缆扎带固定
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式

通用订货数据

类型	VT SF 5/21 MC NE WS VO	版本
订货号	1689470001	SlimFix, 导线及电缆标记号, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190872571	
数量	160 ST	
类型	VT SF 6/21 MC NE WS VO	版本
订货号	1730560001	SlimFix, 导线及电缆标记号, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190954611	
数量	160 ST	