

**FZS 2/4 RT/80 SAKT4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	插头（端子），插拔联接, 2 mm², 联接点数量: 2, 回路数: 1, 宽度: 9 mm
订货号	<a href="#">1276300000</a>
类型	FZS 2/4 RT/80 SAKT4
GTIN (EAN)	4008 190026080
数量	20 items

## FZS 2/4 RT/80 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	100 mm	深度 (英寸)	3.937 inch
高度	9 mm	高度 (英寸)	0.3543 inch
宽度	9 mm	宽度 (英寸)	0.3543 inch
直径	9 mm	净重	4.92 g

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6a1, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	5837f5db-79d4-4531-bf95-fd2b6e115085

## 其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
安装方式	插入的		

## 可压接导线 (额定联接)

联接类型	插拔联接	联接点数量	2
------	------	-------	---

## 大小

直径	9 mm
----	------

## 材料参数

颜色编码	红色
------	----

## 系统特征值

类型	适配器插头
----	-------

## 通用的

回路数	1	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 额定数据

额定横截面	2 mm <sup>2</sup>
-------	-------------------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		