

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FO SC-RJ 接插件, 符合IEC 61754-24, 用于外径 2.6...3 mm的导线。

通用订货数据

版本	FO 连接器, 备用-压线端, IP20
订货号	1278420000
类型	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
数量	100 items

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	26.5 mm	深度 (英寸)	1.0433 inch
高度	5.8 mm	高度 (英寸)	0.2283 inch
净重	1.95 g		

温度

存储温度	工作温度	-20 °C...80 °C
安装温度	湿度	0...93 % 相对湿度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

通用参数

物品描述	备用-压线端	颜色编码	其他
外壳基本材料	PC UL 94 VO	湿度	0...93 % 相对湿度
最大护套直径	3.6 mm	防护等级	IP20
插拔次数	1000	光纤类型	POF
插入损耗	≤ 1.0 dB	端口 1	SCRJ
端口 2	快速联接系统 : 压接, 切割	电缆拔出力, 最小	100 N
插芯外壳材料	镀锌	压力弹簧材料	不锈钢
端头材料	铜镍锌合金	防尘盖材料	TPE
单股导线的最大直径	2.2 mm	压接套筒材料	青铜材质, 镀镍

通用标准

连接器标准	IEC 61754-24
-------	--------------

分类

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

压接套件



压接套件

通用订货数据

类型	TOOL SET IE-POF	版本
订货号	1208930000	压接钳: HTX-IE-POF, 剥线工具: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
数量	1 ST	

...用于塑料光纤电缆(POF)



压接和剥皮工具用于处理聚合光纤 (POF) 的光纤触点

通用订货数据

类型	HTX-IE-POF	版本
订货号	1208870000	压接工具
GTIN (EAN)	4032248990269	
数量	1 ST	

退针工具



魏德米勒提供各种压接工具、退针工具和光纤工具。

通用订货数据

类型	REMOVAL TOOL HD	版本
订货号	1866730000	工具, 退针工具
GTIN (EAN)	4032248437054	
数量	1 ST	

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

剪刀



魏德米勒擅长铜和铝制电缆的隔离。产品系列从用于小截面、带直接力传输的切割工具直至大直径切割工具。机械驱动和专门设计的切割形状会将使手的用力要求降至最低。

魏德米勒有广泛的切割工具类别，符合专业电缆加工的所有标准。

通用订货数据

类型	SCISSORS KEVLAR	版本
订货号	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
数量	1 ST	