

## IE-SCRJ-IP67-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



LWL 插芯 SC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14

### 通用订货数据

版本	FO 连接器, 备用-压线端, 带外壳 IP67
订货号	<a href="#">1278430000</a>
类型	IE-SCRJ-IP67-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069136
数量	100 items

**IE-SCRJ-IP67-POF-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	26.5 mm	深度 (英寸)	1.0433 inch
高度	5.8 mm	高度 (英寸)	0.2283 inch
净重	3 g		

**温度**

存储温度	工作温度
安装温度	

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

**通用参数**

物品描述	备用-压线端	颜色编码	其他
防护等级	带外壳 IP67	光纤类型	POF
插入损耗	≤ 1.0 dB	端口 1	SCRJ
端口 2	快速联接系统 : 压接, 切割	端头材料	铜镍锌合金

**分类**

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		