ETA 1170 21 3A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







魏德米勒还提供恰当的熔断片,作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x20 mm 至 10 mm x38 mm 的设备熔断器(微型熔断器)、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

版本	微型熔丝, 快动, 3 A, 扁平保险丝 类型 C
订货号	<u>1278730000</u>
类型	ETA 1170 21 3A
GTIN (EAN)	4050118091267
数量	5 items

ETA 1170 21 3A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

甲批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	51.6 mm	深度 (英寸)	2.0315 inch
高度	22 mm	高度 (英寸)	0.8661 inch
宽 度	9.8 mm	宽度 (英寸)	0.3858 inch
争重	10 g		
温度			
不境温度	-5 °C40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
表现。 最大持续工作温度	120 °C		
	120 0		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	符合要求		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数			
安装指导	直接安装	安装方式	插入的
材料参数			1
	黑色		
			<u> </u>
类型	熔丝盒		
~= 通用的	<u> </u>		
AE2/1JH J	,		1
安装指导	直接安装		
额定数据			
额定电压	28 V	 额定电流	3 A
			1
ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
CLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01
ECLASS 13.0	27-14-20-01	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		

目录日期/图纸 2