

ETA 1170 21 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x20 mm 至 10 mm x38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 微型熔丝, 快动, 5 A, 扁平保险丝 类型 C |
| 订货号 | 1278750000 |
| 类型 | ETA 1170 21 5A |
| GTIN (EAN) | 4050118091274 |
| 数量 | 5 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 51.6 mm | 深度 (英寸) | 2.0315 inch |
| 高度 | 22 mm | 高度 (英寸) | 0.8661 inch |
| 宽度 | 9.8 mm | 宽度 (英寸) | 0.3858 inch |
| 净重 | 9.6 g | | |

温度

| | | | |
|----------|---------------|----------|--------|
| 环境温度 | -5 °C...40 °C | 最小持续工作温度 | -50 °C |
| 最大持续工作温度 | 120 °C | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 符合要求 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|------|------|------|-----|
| 安装指导 | 直接安装 | 安装方式 | 插入的 |
|------|------|------|-----|

材料参数

| | |
|------|----|
| 颜色编码 | 黑色 |
|------|----|

系统特征值

| | |
|----|-----|
| 类型 | 熔丝盒 |
|----|-----|

通用的

| | |
|------|------|
| 安装指导 | 直接安装 |
|------|------|

额定数据

| | | | |
|------|------|------|-----|
| 额定电压 | 28 V | 额定电流 | 5 A |
|------|------|------|-----|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ETIM 10.0 | EC002704 | ECLASS 14.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-01 | | |