

## ETA 1170 21 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x20 mm 至 10 mm x38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

## 通用订货数据

版本	微型熔丝, 快动, 8 A, 扁平保险丝 类型 C
订货号	<a href="#">1278780000</a>
类型	ETA 1170 21 8A
GTIN (EAN)	4050118091304
数量	5 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	51.6 mm	深度 (英寸)	2.0315 inch
高度	22 mm	高度 (英寸)	0.8661 inch
宽度	9.8 mm	宽度 (英寸)	0.3858 inch
净重	9.7 g		

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	120 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

安装指导	直接安装	安装方式	插入的
------	------	------	-----

## 材料参数

颜色编码	黑色
------	----

## 系统特征值

类型	熔丝盒
----	-----

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 额定数据

额定电压	28 V	额定电流	8 A
------	------	------	-----

## 分类

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		